

Garant**Vrták do plného s vymeniteľnými doštičkami kombinovaná stopka, 2xD, Ø DC: 34mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	232298 34
GTIN	4045197677075
Trieda položky	21S

Popis

Prevedenie:**Vysoká stabilita a najvyššia spoľahlivosť procesu.****Použitie:****Na stacionárne a rotačné použitie.**

Na vrtanie bez vzniku rýh pri spätnom chode a vysokú rozmerovú presnosť (cca ±0,1 mm).

Vhodné aj na stroje s nízkym výkonom pohonu. Špeciálne pre MTC (Multi Task Cutting) na novej generácii sústružníckych/frézovacích centier (MTM).

S vymeniteľnými doštičkami č. 232400 – 232780.

Upozornenie:**POZOR!**

Pri prevrtaní jeden kotúč odpadá.

Pri otáčajúcych sa obrobkoch vzniká nebezpečenstvo úrazu.

Vykonajte, prosím, potrebné ochranné opatrenia.

Stupňovité nástroje do 2 stupňov sa dodávajú na vyžiadanie podľa vašich špecifikácií. (Minimálne objednávacie množstvo: 2 kusy).

Formulár na podanie žiadosti nájdete v e-shope na stránke produktu v časti „Formuláre“.

Technický opis

Počet rezných hrán Z	1
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	239700 8IP (1,3 Nm)
Ø stopky D _s	32 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WOEX 05T304

Úžitková dĺžka L_1	68 mm
Dĺžka stopky L_s	60 mm
Menovitý- \varnothing D	34
Celková dĺžka L	157 mm
Maximálna hranica prestavenia V_{max}	0,5 mm
Dĺžka previsu L_A	97 mm
Hĺbka vrtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do	$2 \times D$
Stopka	DIN 6535 HE, DIN 6595
Použite vrtáka	Stredenie
Použite vrtáka	vypuklý
Použite vrtáka	podmienené priečne vrtanie
Použite vrtáka	Vrtanie s presadením
Použite vrtáka	šikmý výstup
Použite vrtáka	Šikmé vrtanie
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	MTC
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Príslušenstvo

Súprava upínacích skrutiek Torx Plus® 10-dielne Pohon 8IP	239700 8IP
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 1,3	211750 1,3
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP