

**Garant****XDLT 070308 TN, HB7535, Typ: INOX**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	212937 INOX
GTIN	4045197362339
Trieda položky	21A

## Popis

**Upozornenie:**Normované hodnoty pre  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$ 

## Technický opis

Typ	INOX
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	XDLT 070308 TN
Programovací polomer pri $a_{p \max}$	1,58 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm
Typ	HB7535
Rezný materiál	HM
maximálna hĺbka rezu $a_{p \max}$	0,85 mm
Posuv $f_z$ na zub	0,72 mm
Počet výmien/rezných hrán	4

Druh produktu

Otočné rezné platničky na frézovanie

**Údaje o užívateľovi**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	150	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	110	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	45	S
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	podmienene vhodný		