


Garant**XDLT 120408 ER, HB7635, Typ: INOX**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	212979 INOX
GTIN	4045197581822
Trieda položky	21A

Popis

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$

Technický opis

Typ	INOX
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	XDLT 120408 ER
Programovací polomer pri $a_{p \max}$	2,6 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm
Typ	HB7635
Rezný materiál	HM
maximálna hĺbka rezu $a_{p \max}$	1,8 mm
Posuv f_z na zub	1,07 mm
Počet výmien/rezných hrán	4

Druh produktu

Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	150	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	110	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	45	S
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		