

Garant**XDLT 070308 ER, HU7810, Typ: ALU**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	212921 ALU
GTIN	4045197581402
Trieda položky	21A

Popis

Upozornenie:Normované hodnoty pre $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$

Technický opis

Typ	HLINÍK
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	XDLT 070308 ER
Programovací polomer pri $a_{p \max}$	1,58 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm
Typ	HU7810
maximálna hĺbka rezu $a_{p \max}$	0,85 mm
Posuv f_z na zub	0,65 mm
Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	1200	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	1500	N
Hliník > 10 % si	vhodný	1100	N
mokrú maximum	vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		
vzduch	podmienene vhodný		