

**Čelná fréza 75° MSRS, s otvorem, Ø D / počet čepielok Z: 315/16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	224000 315/16
GTIN	4960664533183
Trieda položky	25P

Popis**Prevedenie:**

Frézovacia hlava s bežnými a úzkymi rozstupmi zubov.

Použitie:

Rezy s hĺbkou do 12 mm a vysoké posuvy pre vysokú účinnosť hrubovania. Vďaka inovatívnemu vrúbkovaniu vymeniteľných doštičiek dochádza k zníženiu rezného tlaku a tým aj k výraznému zníženiu tendencie k vibráciám. Preto je možné zväčšiť aj šírku záberu a značne zvýšiť rýchlosť úberu.

Technický opis

Ø rezných hrán D_c	315 mm
Ø polohovacieho otvoru	60 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229703 (T25; 7,5 Nm)
vhodná otočná rezná platnička	SP.. 1806
maximálny vonkajší Ø D_{max}	322 mm
maximálna hĺbka rezu a_{pmax}	12 mm
Celková dĺžka L_{celk}	60 mm
Počet rezných hrán Z	16

Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	75 Stupeň
Vnútorne chladenie	nie
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Čelná fréza

Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229703
------------------	--------