

**Čelná fréza 75° MSRS, s otvorem, Ø D / počet čepielok Z: 125/6mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	224000 125/6
GTIN	4960664533015
Trieda položky	25P

**Popis****Prevedenie:**

Frézovacia hlava s bežnými a úzkymi rozstupmi zubov.

**Použitie:**

Rezy s hĺbkou do 12 mm a vysoké posuvy pre vysokú účinnosť hrubovania. Vďaka inovatívnemu vrúbkovaniu vymeniteľných doštičiek dochádza k zníženiu rezného tlaku a tým aj k výraznému zníženiu tendencie k vibráciám. Preto je možné zväčšiť aj šírku záberu a značne zvýšiť rýchlosť úberu.

**Technický opis**

Kazeta	229765
Ø polohovacieho otvoru	40 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229703 (T25; 7,5 Nm)
maximálna hĺbka rezu $a_{p\max}$	12 mm
Skrutka pre vymeniteľnú doštičku	229704
vhodná otočná rezná platnička	SP.. 1806
Celková dĺžka $L_{\text{celk}}$	60 mm
Ø rezných hrán $D_c$	125 mm

maximálny vonkajší $\varnothing D_{\max}$	132 mm
Počet rezných hrán Z	6
Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	75 Stupeň
Vnútorne chladenie	nie
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Čelná fréza

## Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229704
Kazeta	229765
Upínacia skrutka	229703