

EFFBE**Elastomérová úložná doska EPA, Maximálna nosnosť: 1500kg****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	086006 1500
GTIN	4045197349484
Trieda položky	08Y

Popis**Prevedenie:**

Antivibračné systémy pre stroje. Odpojenie strojov a zariadení citlivých na vibrácie zvyšuje spoľahlivosť a presnosť procesu. Použité elastoméry izolujú hluk prenášaný konštrukciou, vibrácie a otrasy a zaručujú optimálne pracovné výsledky so zníženým hlukom. Všetky prvky sa dajú ľahko zostaviť a vyrovnať.

Telo elastoméru odolné voči oleju a starnutiu, odolné voči klzu. Tvrdosť Shore (A) CR 80.

Použitie:

Na inštaláciu strojov a zariadení, kde nie sú možné inštalačné prvky alebo vyrovnávacie pätky. Úložné dosky je možné prirezať na požadovanú veľkosť.

Upozornenie:

Pre vyššie zaťaženie a špeciálne použitia sú na požiadanie k dispozícii ďalšie prvky. Prvky vzduchových pružín sú v internetovom obchode k dispozícii pod č. 086003 veľ. SLM1 – SLM12.

Technický opis

Maximálna nosnosť	1500 kg
Výška H	13 mm
Dĺžka A	100 mm
Šírka B	100 mm
Druh produktu	Protivibračný inštalačný prvok

