

**Čelná fréza 75° MSRS, s otvorem, Ø D / počet čepielok Z: 80/4mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	224000 80/4
GTIN	4960664532933
Trieda položky	25P

Popis**Prevedenie:**

Frézovacia hlava s bežnými a úzkymi rozstupmi zubov.

Použitie:

Rezy s hĺbkou do 12 mm a vysoké posuvy pre vysokú účinnosť hrubovania. Vďaka inovatívnemu vrúbkovaniu vymeniteľných doštičiek dochádza k zníženiu rezného tlaku a tým aj k výraznému zníženiu tendencie k vibráciám. Preto je možné zväčšiť aj šírku záberu a značne zvýšiť rýchlosť úberu.

Technický opis

maximálna hĺbka rezu $a_{p\max}$	12 mm
Celková dĺžka L_{celk}	50 mm
vhodná otočná rezná platnička	SP.. 1806
Ø rezných hrán D_c	80 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229703 (T25; 7,5 Nm)
Skrutka pre vymeniteľnú doštičku	229704
Kazeta	229765
maximálny vonkajší Ø D_{\max}	87 mm

Ø polohovacieho otvoru	27 mm
Počet rezných hrán Z	4
Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	75 Stupeň
Vnútorne chladenie	nie
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Čelná fréza

Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229704
Upínacia skrutka	229703
Kazeta	229765