

**SPMT 1806 EDSR-NB3T, PR1210, Typ: GG****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	224029 GG
GTIN	4960664609154
Trieda položky	25A

**Popis****Prevedenie:**

Špeciálna geometria otočnej reznej platničky znižuje rezné sily a zlepšuje odlamovanie triesky. Všetky typy majú **rezné hrany Wiper** pre vysoké posuvy.

**Použitie:**

**NB2T / NB3T:** Ideálne na **prerušované rezy**, vysoký rezný výkon a vysoké posuvy.

**Upozornenie:**

**Frézy sa osádzajú striedavo rovnakým počtom vymeniteľných doštičiek tvarov NB2 a NB3.**

Dodržiavajte pokyny ohľadom osádzania uvedené na nosiči.

Normované hodnoty pre  $a_e = 1 \times D$ .

**Technický opis**

Posuv $f_z$ na zub	0,06 - 0,25 mm
Typ	GG
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SPMT 1806 EDSR-NB3T
Typ	PR1210
Rezný materiál	HM

Použitie	Hrubovanie
Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
GG(G)	vhodný	180	K
mokrú maximum	podmienene vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		