



## Vyťahovák skrutiek so širokými drážkami, Typ: 4



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	082862 4
GTIN	4018754042050
Trieda položky	04D

### Popis

**Prevedenie:**

Z tuhej chróm-vanádiovej ocele. Ostré hrany drážok sa pevne zaryjú do navrtanej skrutky a vytočia ju von. So štvorhranom na ovládanie pomocou vratidla a podobne.

**Použitie:**

Vhodné pre hliník, mosadz, INOX.

Na odstránenie zlomených skrutiek s pravým závitom (predvrtajte Ø podľa tabuľky; otočte vyťahovač skrutiek doľava).

**Vhodné pre:**

Hliník, mosadz, INOX.

**Upozornenie:**

Na vyžiadanie možno dodať závit UNC a UNF.

### Technický opis

Typ	4
vhodné pre skrutky/čapy	M10 – M12
Ø predvrtania	6,4 mm
vhodné pre	Hliník
vhodné pre	Mosadz
vhodné pre	INOX
Druh produktu	Vyťahovák skrutiek

