

**Garant****WOEX 06T304 S, HB7305, Typ: GG**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	232700 GG
GTIN	4045197346629
Trieda položky	21E

## Popis

### Vhodné pre:

Plný vrták GARANT s otočnými platničkami č. 232298; 232300; 232302; 232310.

## Technický opis

Posuv f	0,2 mm/ot.
Počet výmien/rezných hrán	3
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WOEX 06T304 S
Typ	HB7305
Rezný materiál	HM
Stratégia obrábania	MTC
Druh produktu	Otočné rezné platničky na vrtanie

## Údaje o užívateľovi

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
GG(G)	vhodný	175	K
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		