

**Garant****WOEX 06T304 S, HB7630, Typ: ST1400**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	232710 ST1400
GTIN	4045197346636
Trieda položky	21E

## Popis

### Vhodné pre:

Plný vrták GARANT s otočnými platničkami č. 232298; 232300; 232302; 232310.

## Technický opis

Posuv f	0,12 mm/ot.
Počet výmien/rezných hrán	3
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WOEX 06T304 S
Typ	HB7630
Rezný materiál	HM
Stratégia obrábania	MTC
Druh produktu	Otočné rezné platničky na vrtanie

## Údaje o užívateľovi

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	275	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	275	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	215	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	125	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	125	P
GG(G)	podmienene vhodný	175	K
mokrú maximum	vhodný		