


Garant**WOEX 040304 S, HB7630, Typ: ST1400**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	232510 ST1400
GTIN	4045197346452
Trieda položky	21E

Popis

Vhodné pre:

Plný vrták GARANT s otočnými platničkami č. 232298; 232300; 232302; 232310.

Technický opis

Posuv f	0,1 mm/ot.
Počet výmien/rezných hrán	3
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WOEX 040304 S
Typ	HB7630
Rezný materiál	HM
Stratégia obrábania	MTC
Druh produktu	Otočné rezné platničky na vrtanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	podmienene vhodný	275	P
Oceľ < 750 N/mm ²	podmienene vhodný	275	P
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	215	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	125	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	125	P
GG(G)	podmienene vhodný	175	K
mokrú maximum	vhodný		