

Garant**OFMT 050405, HB735, Typ: UNI**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	213345 UNI
GTIN	4045197454973
Trieda položky	21A

Popis

Prevedenie:

Extrémne stabilné vymeniteľné doštičky sú presne sintrované a brúsené podľa normalizovaných rozmerov ISO. Jemnozrnné substráty zabezpečujú veľkú tuhosť a odolnosť proti opotrebovaniu.

Technický opis

Typ	UNI
Uhlový Polomer	0,5 mm
Počet výmien/rezných hrán	8
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	OFMT 050405
Typ	HB735
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	300	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	210	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	180	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	podmienene vhodný	170	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	podmienene vhodný	160	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	210	M
INOX > 900 N/mm ²	podmienene vhodný	130	M
Ti > 850 N/mm ²	podmienene vhodný	45	S
GG(G)	podmienene vhodný	140	K
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
mokrý minimálne	vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	podmienene vhodný		