

**Garant****OFMT 050405 potiahnutá diamantom, HB7810, Typ: ALU****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	213361 ALU
GTIN	4045197555700
Trieda položky	21B

**Popis****Prevedenie:**

Extrémne stabilné vymeniteľné doštičky sú presne sintrované a brúsené podľa normalizovaných rozmerov ISO. Jemnozrnné substráty zabezpečujú veľkú tuhosť a odolnosť proti opotrebovaniu.

**Technický opis**

Posuv $f_z$ na zub	0,18 mm
Typ	HLINÍK
Uhlový Polomer	0,5 mm
Počet výmien/rezných hrán	8
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	OFMT 050405
Typ	HB7810
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	1350	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	1350	N
Hliník > 10 % si	vhodný	950	N
Grafit, GRP, CFRP	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		