

**Rohová fréza 90° MEW, Valcová stopka, Ø D / počet čepielok Z: 50/5Lmm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	225200 50/5L
GTIN	4960664648238
Trieda položky	250

**Popis**

**Prevedenie:**  
**Úsporná so 4 reznými hlavami.**

**Technický opis**

Dĺžka výčnelku $L_1$	40 mm
Veľkosť vymeniteľnej doštičky	10
Ø stopky $D_s$ h6	32 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø rezných hrán $D_c$	50 mm
vhodná otočná rezná platnička	LOMU..
maximálna hĺbka rezu $a_{p\max}$	10 mm
Celková dĺžka $L_{\text{celk}}$	120 mm
Počet rezných hrán Z	5
Prevedenie stopky	Valcová stopka
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Rohová fréza

---

## Príslušenstvo

Upínacia skrutka

229713