

**Rohová fréza 90° MEW, s otvorom, Ø D / počet čepielok Z: 40/4mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	225210 40/4
GTIN	4960664648672
Trieda položky	250

Popis

Prevedenie:
Úsporná so 4 reznými hlavami.

Technický opis

Veľkosť vymeniteľnej doštičky	15
Ø polohovacieho otvoru	16 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229714 (15IP; 3,5 Nm)
maximálna hĺbka rezu a_{pmax}	15 mm
vhodná otočná rezná platnička	LOMU..
Ø rezných hrán D_c	40 mm
Celková dĺžka L_{celk}	40 mm
Počet rezných hrán Z	4
Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie

Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229714
------------------	--------