

**Rohová fréza 90° MEW, Valcová stopka, Ø D / počet čepielok Z: 25/2Lmm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	225200 25/2L
GTIN	4960664648245
Trieda položky	250

Popis

Prevedenie:
Úsporná so 4 reznými hlavami.

Technický opis

Ø stopky D _s h6	20 mm
Veľkosť vymeniteľnej doštičky	15
Dĺžka výčnelku L ₁	29 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229714 (15IP; 3,5 Nm)
Celková dĺžka L _{celk}	120 mm
vhodná otočná rezná platnička	LOMU..
Ø rezných hrán D _c	25 mm
maximálna hĺbka rezu a _{p max}	15 mm
Počet rezných hrán Z	2
Prevedenie stopky	Valcová stopka
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Upínacia skrutka

229714