


**Rohová fréza 90° MEW, Valcová stopka, Ø D / počet čepielok Z: 32/2**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	225200 32/2
GTIN	4960664648276
Trieda položky	250

**Popis**

**Prevedenie:**  
**Úsporná so 4 reznými hlavami.**

**Technický opis**

Ø rezných hrán $D_c$	32 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	15 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229714 (15IP; 3,5 Nm)
vhodná otočná rezná platnička	LOMU..
Veľkosť vymeniteľnej doštičky	15
Celková dĺžka $L_{celk}$	130 mm
Ø stopky $D_s$ h6	32 mm
Dĺžka výčnelku $L_1$	40 mm
Počet rezných hrán Z	2
Prevedenie stopky	Valcová stopka
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Rohová fréza

---

## Príslušenstvo

Upínacia skrutka

229714