

Garant**OFMT 050405 TR, HB7525, Typ: ST900**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	213321 ST900
GTIN	4045197553836
Trieda položky	21A

Popis

Prevedenie:

Extrémne stabilné vymeniteľné doštičky sú presne sintrované a brúsené podľa normalizovaných rozmerov ISO. Jemnozrnné substráty zabezpečujú veľkú tuhosť a odolnosť proti opotrebovaniu.

Technický opis

Posuv f_z na zub	0,17 mm
Typ	ST900
Uhlový Polomer	0,5 mm
Počet výmien/rezných hrán	8
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	OFMT 050405 TR
Typ	HB7525
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	350	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	240	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	210	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	podmienene vhodný	200	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	podmienene vhodný	180	P
INOX < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	220	M
INOX > 900 N/mm ²	podmienene vhodný	140	M
GG(G)	podmienene vhodný	160	K
Olej	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		
mokrú minimálne	vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		