

**Garant****OFEW 050405 TN, HB7515, Typ: ST1400**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	213325 ST1400
GTIN	4045197553843
Trieda položky	21A

## Popis

### Prevedenie:

Extrémne stabilné vymeniteľné doštičky sú presne sintrované a brúsené podľa normalizovaných rozmerov ISO. Jemnozrnné substráty zabezpečujú veľkú tuhosť a odolnosť proti opotrebovaniu.

## Technický opis

Posuv $f_z$ na zub	0,14 mm
Typ	ST1400
Uhlový Polomer	0,5 mm
Počet výmien/rezných hrán	8
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	OFEW 050405 TN
Typ	HB7515
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

**Údaje o užívateľovi**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	390	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	275	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	245	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	230	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	210	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	280	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	180	M
GG(G)	podmienene vhodný	180	K
Olej	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		