

**Rohová fréza 90° MEW, Valcová stopka, Ø D / počet čepielok Z: 28/3L****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	225200 28/3L
GTIN	4960664648177
Trieda položky	250

Popis

Prevedenie:
Úsporná so 4 reznými hlavami.

Technický opis

Veľkosť vymeniteľnej doštičky	10
Dĺžka výčnelku L_1	29 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	10 mm
vhodná otočná rezná platnička	LOMU..
Celková dĺžka L_{celk}	120 mm
Ø rezných hrán D_c	28 mm
Ø stopky D_s h6	25 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Počet rezných hrán Z	3
Prevedenie stopky	Valcová stopka
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Vnútorné chladenie	áno

Druh produktu

Rohová fréza

Príslušenstvo

Upínacia skrutka

229713