

**WNMU 080608 EN-GH, PR1525, Typ: ST1400****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	225621 ST1400
GTIN	4960664648962
Trieda položky	25A

**Popis****Prevedenie:**

Otočné rezné platničky s povrchovou úpravou MEGACOAT a **6 reznými hranami** – vďaka obojstrannému vyhotoveniu. Vďaka veľkému axiálnemu uhlu čela maximálne 13° sa výrazne znižuje rezná sila.

**Použitie:**

**Geometria GM** je prvou voľbou pri hrubovacích prácach.

**Upozornenie:**

Normované hodnoty pre  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Technický opis**

Typ	ST1400
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMU 080608 EN-GH
Uhlový Polomer	0,8 mm
Počet výmien/rezných hrán	6
Typ	PR1525

Rezný materiál	HM
Posuv $f_z$ na zub	0,2 – 0,4 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	$V_c$	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	200	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	180	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	160	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	140	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	140	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	160	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	150	M
Uni	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		