

**Rohová fréza 90° MEW, Valcová stopka, Ø D / počet čepielok Z: 32/4mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	225200 32/4
GTIN	4960664648214
Trieda položky	250

Popis

Prevedenie:
Úsporná so 4 reznými hlavami.

Technický opis

maximálna hĺbka rezu $a_{p\max}$	10 mm
Celková dĺžka L_{celk}	130 mm
vhodná otočná rezná platnička	LOMU..
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Veľkosť vymeniteľnej doštičky	10
Ø rezných hrán D_c	32 mm
Ø stopky D_s h6	32 mm
Dĺžka výčnelku L_1	40 mm
Počet rezných hrán Z	4
Prevedenie stopky	Valcová stopka
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Vnútorne chladenie	áno

Druh produktu

Rohová fréza

Príslušenstvo

Upínacia skrutka

229713