

 KOMET**Vymeniteľná britová doštička KOMET Unisix®, BK62, Typ označenia W29:
24-010****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	216780 24-010
GTIN	2050001102546
Trieda položky	24T

Popis**Vhodné pre:**

Záhlbník s otočnými reznými platničkami č. 216660.

Technický opis

Označenie	24-010
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WOEX 05T304
Uhlový Polomer	0,4 mm
Počet výmien/rezných hrán	3
Typ	BK62
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
GG(G)	vhodný	160	K
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		