

**LOMU...08ER-SM, PR1535, Velkosť vymeniteľnej doštičky: 10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	225237 10
GTIN	4960664686070
Trieda položky	25A

**Popis****Prevedenie:**

Otočné rezné platničky s povrchovou úpravou MEGACOAT so 4 reznými hranami – vďaka obojstrannému prevedeniu. Vďaka veľkému axiálnemu uhlu čela maximálne 10° sa výrazne znižuje rezná sila.

**Upozornenie:**

Normované hodnoty pre  $a_e=0,3 \times D$ .

**Technický opis**

Typ	INOX
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	LOMU100408-ER-SM
Uhlový Polomer	0,8 mm
Typ	PR1535
Rezný materiál	HM
Posuv $f_z$ na zub	0,06 - 0,15 mm
Počet výmien/rezných hrán	4

Druh produktu

Otočné rezné platničky na frézovanie

**Údaje o užívateľovi**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	170	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	160	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	50	S
mokrú maximum	podmienene vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		