

**Rohová fréza 90° MEW, s otvorom, Ø D / počet čepielok Z: 40/5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	225210 40/5
GTIN	4960664648641
Trieda položky	250

**Popis**

**Prevedenie:**  
**Úsporná so 4 reznými hlavami.**

**Technický opis**

Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Celková dĺžka $L_{celk}$	40 mm
Ø rezných hrán $D_c$	40 mm
Veľkosť vymeniteľnej doštičky	10
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	10 mm
vhodná otočná rezná platnička	LOMU..
Ø polohovacieho otvoru	16 mm
Počet rezných hrán Z	5
Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie

Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Rohová fréza

---

## Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229713
------------------	--------