

**Rohová fréza 90° MEW, Valcová stopka, Ø D / počet čepielok Z: 32/4Lmm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	225200 32/4L
GTIN	4960664648191
Trieda položky	250

**Popis**

**Prevedenie:**  
**Úsporná so 4 reznými hlavami.**

**Technický opis**

Veľkosť vymeniteľnej doštičky	10
maximálna hĺbka rezu $a_{p\max}$	10 mm
Ø stopky $D_s$ h6	25 mm
Celková dĺžka $L_{\text{celk}}$	130 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø rezných hrán $D_c$	32 mm
Dĺžka výčnelku $L_1$	32 mm
vhodná otočná rezná platnička	LOMU..
Počet rezných hrán Z	4
Prevedenie stopky	Valcová stopka
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Vnútorne chladenie	áno

Druh produktu

Rohová fréza

---

## Príslušenstvo

Upínacia skrutka

229713