

**LOMU...08ER-SM, PR1535, Velkosť vymeniteľnej doštičky: 15****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	225237 15
GTIN	4960664686094
Trieda položky	25A

Popis**Prevedenie:**

Otočné rezné platničky s povrchovou úpravou MEGACOAT so 4 reznými hranami – vďaka obojstrannému prevedeniu. Vďaka veľkému axiálnemu uhlu čela maximálne 10° sa výrazne znižuje rezná sila.

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e=0,3 \times D$.

Technický opis

Typ	INOX
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	LOMU150508-ER-SM
Uhlový Polomer	0,8 mm
Typ	PR1535
Rezný materiál	HM
Posuv f_z na zub	0,06 - 0,15 mm
Počet výmien/rezných hrán	4

Druh produktu

Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	170	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	160	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	50	S
mokrú maximum	podmienene vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		