

 **KOMET****Vymeniteľná britová doštička KOMET Unisix®, BK7710, Typ označenia W29:
34-110****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	216950 34-110
GTIN	2050002046740
Trieda položky	24T

Popis**Vhodné pre:**

Záhlbník s otočnými reznými platničkami č. 216660.

Technický opis

Označenie	34-110
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WOEX 06T304
Uhlový Polomer	0,4 mm
Počet výmien/rezných hrán	3
Typ	BK7710
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	350	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	200	N
Hliník > 10 % si	vhodný	200	N
Grafit, GRP, CFRP	podmienene vhodný	150	N
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		