

 KOMET**Vymeniteľná britová doštička KOMET Unisix®, BK8425, Typ označenia W29:
24-010****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	216850 24-010
GTIN	2050001102584
Trieda položky	24T

Popis**Vhodné pre:**

Záhlbník s vymeniteľnými doštičkami č. 216660.

Technický opis

Označenie	24-010
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WOEX 05T304
Uhlový Polomer	0,4 mm
Počet výmien/rezných hrán	3
Typ	BK8425
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	podmienene vhodný	200	P
Oceľ < 750 N/mm ²	podmienene vhodný	200	P
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	200	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	140	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	120	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	120	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	100	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	30	S
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		