

 KOMET**Vymeniteľná britová doštička KOMET Unisix®, BK7710, Typ označenia W29: 10-110****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 216950 10-110 |
| GTIN             | 2050002046726 |
| Trieda položky   | 24T           |

**Popis****Vhodné pre:**

Záhlbník s otočnými reznými platničkami č. 216660.

**Technický opis**

|                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Označenie                             | 10-110                               |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | WOEX 030204                          |
| Uhlový Polomer                        | 0,4 mm                               |
| Počet výmien/rezných hrán             | 3                                    |
| Typ                                   | BK7710                               |
| Rezný materiál                        | HM                                   |
| Druh produktu                         | Otočné rezné platničky na frézovanie |

**Údaje o užívateľovi**

|                      | <b>Zhoda</b>      | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>Kód ISO</b> |
|----------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| Hliníkové plasty     | vhodný            | 350                  | N              |
| Alu (krátke rezanie) | vhodný            | 200                  | N              |
| Hliník > 10 % si     | vhodný            | 200                  | N              |
| Grafit, GRP, CFRP    | podmienene vhodný | 150                  | N              |
| mokrý maximum        | vhodný            |                      |                |
| suché                | podmienene vhodný |                      |                |