

Garant**ONMU 05T6 ANER, HB7520, Typ: ST900****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	213426 ST900
GTIN	4045197605931
Trieda položky	21A

Popis**Prevedenie:**

Obojstranné s 2×8 reznými hranami.

Odporúčanie::

Ak chcete dosiahnuť najvyššiu kvalitu povrchu, vyberte toleranciu doštičky E a skombinujte ju so širokými dokončovacími doštičkami.

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$

Technický opis

Typ	ST900
Posuv f_z na zub	0,3 mm
Počet výmien/rezných hrán	16
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	ONMU 05T6 ANER
Typ	HB7520
Rezný materiál	HM
maximálna hĺbka rezu $a_{p \max}$	3 mm

Druh produktu

Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	300	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	280	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	260	P
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		