

Garant**ONMU 05T6 ANER, HB7510, Typ: ST1400**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	213430 ST1400
GTIN	4045197605948
Trieda položky	21A

Popis

Prevedenie:

Obojstranné s 2x8 reznými hranami.

Odporúčanie::

Ak chcete dosiahnuť najvyššiu kvalitu povrchu, vyberte toleranciu doštičky E a skombinujte ju so širokými dokončovacími doštičkami.

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$

Technický opis

Typ	ST1400
Posuv f_z na zub	0,25 mm
Počet výmien/rezných hrán	16
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	ONMU 05T6 ANER
Typ	HB7510
Rezný materiál	HM

maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	3 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	220	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	200	P
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		