

Garant**ONMU 05T6 ANER, HB7730, Typ: GG**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 213437 GG |
| GTIN | 4045197662880 |
| Trieda položky | 21A |

Popis

Prevedenie:

Obojstranné s 2x8 reznými hranami.

Odporúčanie::

Ak chcete dosiahnuť najvyššiu kvalitu povrchu, vyberte toleranciu doštičky E a skombinujte ju so širokými dokončovacími doštičkami.

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$

Technický opis

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Posuv f_z na zub | 0,3 mm |
| Typ | GG |
| Počet výmien/rezných hrán | 16 |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | ONMU 05T6 ANER |
| Typ | HB7730 |
| Rezný materiál | HM |

| | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$ | 3 mm |
| Druh produktu | Otočné rezné platničky na frézovanie |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V_c | Kód ISO |
|---------------|-------------------|-------|---------|
| GG(G) | vhodný | 200 | K |
| mokrú maximum | podmienene vhodný | | |
| suché | vhodný | | |