

Garant**ONMU 05T6 ANER, HB7520, Typ: UNI**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	213438 UNI
GTIN	4045197605962
Trieda položky	21A

Popis

Prevedenie:

Obojstranné s 2x8 reznými hranami.

Odporúčanie::**Ak chcete dosiahnuť najvyššiu kvalitu povrchu, vyberte toleranciu doštičky E a skombinujte ju so širokými dokončovacími doštičkami.****Upozornenie:**Normované hodnoty pre $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p\max}$

Technický opis

Typ	UNI
Počet výmien/rezných hrán	16
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	ONMU 05T6 ANER
Typ	HB7520
Rezný materiál	HM
maximálna hĺbka rezu $a_{p\max}$	3 mm

Druh produktu

Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	280	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	260	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	240	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	140	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	120	M
Uni	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		