

Garant**45° čelná fréza, s otvorem, Ø D / počet čepielok Z: 250/13mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	213890 250/13
GTIN	4045197666598
Trieda položky	210

Popis

Prevedenie:

Čelná fréza 45° s nerovnakým delením pre pokojný chod. Presné uloženie otočných doštičiek pomocou špeciálnych karbidových podložiek. Na upínace podľa normy DIN 2079 so 4 upevňovacími otvormi.

Technický opis

Upínacia skrutka pre podložku	219861 (TX8)
vhodná otočná rezná platnička	SE.. 1203..
Ø rezných hrán D_c	250 mm
Podložka	219860
maximálny vonkajší Ø D_{max}	263 mm
Upevňovacia skrutka pre vymeniteľnú doštičku	219862 (25IP; 6 Nm)
Celková dĺžka L_{celk}	63 mm
Ø polohovacieho otvoru	60 mm

Počet rezných hrán Z	13
Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	45 Stupeň
Členenie britov	nerovnaké
Vnútorne chladenie	áno
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Čelná fréza

Príslušenstvo

Upínacia skrutka	219861
Upínacia skrutka	219862
Tvrdokovová oporná doštička	219860