

**HELICOIL® Plus**  
made by **BOLLHOFF****Sortiment na opravu závitov, Obsah: M2,5-M6****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	082820 M2,5-M6
GTIN	4250361202605
Trieda položky	04D

**Popis****Prevedenie:**

Sortiment na opravu závitov pozostávajúci z rôznych opravných súprav pre metrické ISO závit. Veľmi odolné, voľne prechádzajúce závitové vložky HeliCoil®plus z **ušľachtilej ocele s vysokou odolnosťou proti opotrebovaniu** s prísnymi toleranciami, **vysokou kvalitou povrchu** ako aj **odolnosťou proti korózii a vysokým teplotám**. Flexibilná konštrukcia umožňuje rovnomerné rozloženie zaťaženia a ťahu a vytvára tak **trvalé** skrutkové spoje najvyššej kvality **pre všetky prevádzkové zaťaženia** (statické, dynamické) s **ideálnym prenosom sily**. Jednoduchá, rýchla montáž. Výsledkom je skalibrovaný obojstranne použiteľný vnútorný závit. **320-dielna:**(po 20 nástavcov 1xD; 1,5xD; 2xD – M2,5; M3; M4; M5; M6)

**Použitie:**

Na hospodárnu **obnovu poškodených** alebo **opotrebovaných závitov** a ako konštrukčný prvok na **pancierovanie závitov** pri použití materiálov s nízkou pevnosťou v šmyku (napr. hliník, zliatiny hliníka a horčíka).

**Rozsah balenia:**

Násady na rezanie závitov Helicoil®Plus rôznych rozmerov a dĺžok, 5 špirálových vrtákov, 5 ručných závitníkov HSS, 5 vstavaných vretien, 5 lamačov na čape, 1 plastový kufrík (D × Š × V) 420 × 340 × 120 mm.

**Upozornenie:**

TiCN strojný závitník HSS-E-PM pozri Č. 133550 a Č. 138200.

· **Vhodné medzné kalibračné trne na skúšanie závitov nájdete pod číslom 486000 a nasl.**

- Samosvorné vložky, iné rozmery a závitové vložky UNC/UNF sú k dispozícii na vyžiadanie.

## Technický opis

Počet vložiek dĺžka závitu 2×D	100
Počet vložiek dĺžka závitu 1,5×D	100
Počet vložiek dĺžka závitu 1×D	100
Druh produktu	Oprava závitov