

**Garant****SECN 1203 AFSN, HB7735, Typ: ST1400**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	213950 ST1400
GTIN	4045197319418
Trieda položky	21A

## Popis

**Upozornenie:**Normované hodnoty pre  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D/a_{p\max} = 3,5 \text{ mm}$ .

## Technický opis

Posuv $f_z$ na zub	0,19 mm
Typ	ST1400
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SECN 1203 AFSN
Typ	HB7735
Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

## Údaje o užívateľovi

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	290	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	230	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	170	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	105	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	105	P
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		