

Garant**SEKN 1203 AFTN, HB735, Typ: UNI**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 213906 UNI |
| GTIN | 4045197601711 |
| Trieda položky | 21A |

Popis

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,5 \dots 1 \times D/a_{p\max} = 3,5$ mm.

Technický opis

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Typ | UNI |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SEKN 1203 AFTN |
| Typ | HB735 |
| Rezný materiál | HM |
| Počet výmien/rezných hrán | 4 |
| Druh produktu | Otočné rezné platničky na frézovanie |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|--|-------|----------------|---------|
|--|-------|----------------|---------|

| | | | |
|-------------------------------|-------------------|-----|---|
| Hliník > 10 % si | podmienene vhodný | 650 | N |
| Oceľ < 500 N/mm ² | vhodný | 260 | P |
| Oceľ < 750 N/mm ² | vhodný | 200 | P |
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | 160 | P |
| Oceľ < 1100 N/mm ² | podmienene vhodný | 140 | P |
| Oceľ < 1400 N/mm ² | podmienene vhodný | 120 | P |
| INOX < 900 N/mm ² | vhodný | 170 | M |
| INOX > 900 N/mm ² | vhodný | 120 | M |
| Ti > 850 N/mm ² | podmienene vhodný | 40 | S |
| GG(G) | podmienene vhodný | 140 | K |
| Uni | vhodný | | |
| mokrú maximum | vhodný | | |
| suché | vhodný | | |