

Garant**Spätný záhlbník 180°, Maximálny Ø zahĺbenia D: 48mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	217180 48
GTIN	4045197281319
Trieda položky	210

Popis**Prevedenie:****S reznou hranou (z = 1).****Upozornenie:**

Rozmer e = základný rozmer (informácie na konci strany). Použite momentový skrutkovac GARANT TQ c. **211750 vel. 3,0** s cepelou c. **674252 vel. 15IP**.

Technický opis

Ø zahĺbenia D	48 mm
Prevedenie stopky	Whistle Notch
L ₃	135 mm
Počet rezných hrán Z	1
Dĺžka výčnelku L ₁	163 mm
L ₂	143 mm
Programovací rozmer e	8,05 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Ø stopky D _s h6	32 mm
minimálny Ø D _{min}	33 mm
Ø zväzku D ₁	40 mm
vhodná otočná rezná platnička	260150

Vnútorne chladenie	áno
Celková dĺžka L	223 mm
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Záhlbník

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 3,0	211750 3,0
Upínacia skrutka	219844