

Garant**Spätný záhlbník 180°, Maximálny Ø zahĺbenia D: 53mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	217180 53
GTIN	4045197465719
Trieda položky	210

Popis**Prevedenie:****S reznou hranou (z = 1).****Upozornenie:**

Rozmer e = základný rozmer (informácie na konci strany). Použite momentový skrutkovac GARANT TQ c. **211750 vel. 5,5** s cepelou c. **674252 vel. 20IP**.

Technický opis

Ø stopky D _s h6	40 mm
Dĺžka výčnelku L ₁	140 mm
minimálny Ø D _{min}	36 mm
Prevedenie stopky	Weldon
Počet rezných hrán Z	1
Ø zahĺbenia D	53 mm
Programovací rozmer e	9,05 mm
L ₃	110 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219848 (20IP; 5,5 Nm)
vhodná otočná rezná platnička	260158
Vnútorne chladenie	áno
Celková dĺžka L	210 mm

Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Záhlbník

Príslušenstvo

Upínacia skrutka	219945
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne	219848