

Garant**Spätný záhlbník 180°, Maximálny Ø zahĺbenia D: 36mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	217180 36
GTIN	4045197281258
Trieda položky	210

Popis**Prevedenie:****S reznou hranou (z = 1).****Upozornenie:**

Rozmer e = základný rozmer (informácie na konci strany). Použite momentový skrutkovac GARANT TQ c. **211750 vel. 3,0** s cepelou c. **674252 vel. 15IP**.

Technický opis

Programovací rozmer e	7,05 mm
Prevedenie stopky	Whistle Notch
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Dĺžka výčnelku L ₁	113 mm
Ø stopky D _s h6	32 mm
minimálny Ø D _{min}	23 mm
L ₂	93 mm
L ₃	85 mm
Ø zahĺbenia D	36 mm
Počet rezných hrán Z	1
Ø zväzku D ₁	40 mm
vhodná otočná rezná platnička	260150

Vnútorné chladenie	áno
Celková dĺžka L	173 mm
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Záhlbník

Príslušenstvo

Upínacia skrutka	219844
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 3,0	211750 3,0
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP