

Garant**45° pravá fréza, s otvorom, Ø D / počet čepielok Z: 63/6mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	214200 63/6
GTIN	4045197131423
Trieda položky	210

Popis**Upozornenie:**Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 5,7** s čepelou č. **674252 vel. 20IP**.**Technický opis**

Celková dĺžka L_{celk}	40 mm
vhodná otočná rezná platnička	SE.. 1204..
Ø rezných hrán D_c	63 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Ø polohovacieho otvoru	22 mm
maximálny vonkajší Ø D_{max}	75 mm
Počet rezných hrán Z	6
Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	45 Stupeň

Členenie britov	nerovnaké
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	MTC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Čelná fréza

Príslušenstvo

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 5,7	211750 5,7
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne	219800
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP	674252 20IP