



Ramenná fréza 90° MECX, Valcová stopka, Ø D / počet čepielok Z: 12/2mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	227100 12/2
GTIN	4960664462742
Trieda položky	250

Popis

Popis:

Lepšia produktivita aj pri obrábaní v nestabilných podmienkach vďaka veľmi úzkym rozstupom. Nízke rezné sily a vysoká stabilita pre slabú tendenciu k vibráciám. Umožňuje výkon rôznych frézovacích operácií, ako napr. frézovanie do rohov, šikmé frézovanie atď.

Technický opis

Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229706 (T6; 0,45 Nm)
Dĺžka výčnelku L_1	18 mm
Ø rezných hrán D_c	12 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	6 mm
Celková dĺžka L_{celk}	80 mm
vhodná otočná rezná platnička	BD.. 0703
Ø stopky D_s h6	12 mm
Počet rezných hrán Z	2
Dĺžka rampy L pre α_{max}	8 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D_{max}	22 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D_{min}	21 mm
Uhol rampy α_{max}	1,43 Stupeň
Ø D_3	9 mm

Prevedenie stopky	Valcová stopka
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229706
------------------	--------