

Garant**SEHT 1204 AFTN, CU7725, Typ: ST500**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	214240 ST500
GTIN	4045197319494
Trieda položky	21A

Popis

Upozornenie:Normované hodnoty pre $a_e = 0,5 \dots 1 \times D/a_{p\max} = 3,5$ mm.

Technický opis

Posuv f_z na zub	0,19 mm
Typ	ST500
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SEHT 1204 AFTN
Typ	CU7725
Rezný materiál	Cermet
Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	450	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	350	P
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	300	P
INOX < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	230	M
INOX > 900 N/mm ²	podmienene vhodný	190	M
suché	vhodný		