



Vyťahovák skrutiek „Hi Trac“, Typ: 4



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	082864 4
GTIN	4012929451401
Trieda položky	04D

Popis

Prevedenie:

Z tuhej chróm-vanádiovej ocele. Ostré hrany drážok sa pevne zaryjú do navrtanej skrutky a vytočia ju von. So štvorhranom na ovládanie pomocou vratidla a podobne.

Použitie:

Na odstránenie zlomených skrutiek s pravým závitom (predvrtajte Ø podľa tabuľky; otočte vyťahovač skrutiek doľava).

Upozornenie:

Na vyžiadanie možno dodať závit UNC a UNF.

Technický opis

Ø predvrtania	6,5 mm
Typ	4
vhodné pre skrutky/čapy	M12 – M14
vhodné pre	kalenú ocel
Druh produktu	Vyťahovák skrutiek