



Vyťahovák skrutiek s úzkymi drážkami, Typ: 8



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	082860 8
GTIN	4012929450800
Trieda položky	04D

Popis

Prevedenie:

Z tuhej chróm-vanádiovej ocele. Ostré hrany drážok sa pevne zaryjú do navrtanej skrutky a vytočia ju von. So štvorhranom na ovládanie pomocou vratidla a podobne.

Použitie:

Na odstránenie zlomených skrutiek s pravým závitom (predvrtajte \varnothing podľa tabuľky; otočte vyťahovač skrutiek doľava).

Vhodné pre:

Oceľ.

Upozornenie:

Na vyžiadanie možno dodať závit UNC a UNF.

Technický opis

vhodné pre skrutky/čapy	M33 – M45
vhodné pre rúrkové zásuvky (vsuvky)	3/4 palec
\varnothing predvrtania	20 mm
Typ	8
vhodné pre	Oceľ
Druh produktu	Vyťahovák skrutiek