

**Fréza ramenná 90° MEC11T, so závitom, Ø D / počet čepielok Z: 16/2mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	227315 16/2
GTIN	4960664672899
Trieda položky	250

**Popis****Popis:**

Fréza typu MEC11T s vyššou stabilitou vďaka nižšiemu počtu rezných hrán ako MECX. Preto je možný vyšší posuv na zub.

**Technický opis**

Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229708 (T8; 1,2 Nm)
Montážny závit M	M8
Celková dĺžka $L_{celk}$	25 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	10 mm
Ø rezných hrán $D_c$	16 mm
vhodná otočná rezná platnička	BD.. 11T3
Počet rezných hrán Z	2
Vrtacie cirkulárové frézy Ø $D_{max}$	30 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø $D_{min}$	26 mm
Uhol rampy $\alpha_{max}$	1,27 Stupeň
Dĺžka rampy L pre $\alpha_{max}$	9 mm
Ø $D_3$	10 mm

Prevedenie stopky	so závitom
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Rohová fréza

---

## Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229708
------------------	--------