

Garant**BGHX 15L5 PCER, HB7535, Typ: ST1400**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	214543 ST1400
GTIN	4045197698728
Trieda položky	21B

Popis

Prevedenie:

Precízne vybrúsená otočná rezná platnička z tvrdokovu pre vysokú kvalitu povrchu pri rovinnom obrábaní.

Použitie:

Na povrchy s hĺbkou drsnosti pod $R_z 3 \mu\text{m}$. Len suché obrábanie.

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 1 \times D / a_p = 3 \text{ mm}$, $a_{p \text{ max}} = 5 \text{ mm}$.

Technický opis

Typ	ST1400
Posuv f_z na zub	0,2 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	BGHX 15L5 PCER
Typ	HB7535
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o uživateli

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Ocel' < 500 N/mm ²	vhodný	240	P
Ocel' < 750 N/mm ²	vhodný	220	P
Ocel' < 900 N/mm ²	vhodný	220	P
Ocel' < 1100 N/mm ²	vhodný	200	P
Ocel' < 1400 N/mm ²	vhodný	200	P
suché	vhodný		